

NOPIN

SIZES & CARE GUIDE

TAMANHOS & GUIA DE CUIDADOS

SIZES NOPIN / TAMANHOS NOPIN

EUR	UK	US	MEX	IT
34	6	2	1	38
36	8	4	3	40
38	10	6	5	42
40	12	8	7	44
42	14	10	9	46
44	16	12	11	48

CARE GUIDE / GUIA DE CUIDADOS

WASH / LAVAGEM

	Hand wash	Lavar à mão
	Machine wash, normal	Lavar à máquina, normal
	Machine wash, permanent press	Lavagem à máquina, prensa permanente
	Machine wash delicate	Lavagem à máquina delicada
	Do not wash	Não lavar
	Wash at maximum temperature 30°C, with similar colors	Lavar à temperatura máxima 30°C, com cores similares
	Wash at maximum temperature 40°C, with similar colors	Lavar à temperatura máxima 40°C, com cores similares
	Wash at maximum temperature 60°C, with similar colors	Lavar à temperatura máxima 60°C, com cores similares
	Wash at maximum temperature 95°C, with similar colors	Lavar à temperatura máxima 95°C, com cores similares
	Wash at maximum temperature 30°C, reduced centrifugation and with similar colors	Lavar à temperatura máxima 30°C, centrifugação reduzida e com cores similares
	Wash at maximum temperature 40°C, reduced centrifugation and with similar colors	Lavar à temperatura máxima 40°C, centrifugação reduzida e com cores similares
	Wash at maximum temperature 60°C, reduced centrifugation and with similar colors	Lavar à temperatura máxima 60°C, centrifugação reduzida e com cores similares
	Wash at maximum temperature 95°C, reduced centrifugation and with similar colors	Lavar à temperatura máxima 95°C, centrifugação reduzida e com cores similares
	Wash at maximum temperature 30°C, reduced centrifugation and with similar colors, delicate	Lavar à temperatura máxima 30°C, centrifugação reduzida e com cores similares, delicado
	Wash at maximum temperature 40°C, reduced centrifugation and with similar colors, delicate	Lavar à temperatura máxima 40°C, centrifugação reduzida e com cores similares, delicado
	Wash at maximum temperature 60°C, reduced centrifugation and with similar colors, delicate	Lavar à temperatura máxima 60°C, centrifugação reduzida e com cores similares, delicado
	Wash at maximum temperature 95°C, reduced centrifugation and with similar colors, delicate	Lavar à temperatura máxima 95°C, centrifugação reduzida e com cores similares, delicado

NOPIN

CARE GUIDE / GUIA DE CUIDADOS

BLEACH / LIXÍVIA

	Bleach	Branquear
	Do Not Bleach	Não Branquear
	Chlorine Bleach	Branquear com cloro

IRON / PASSAR A FERRO

	Do Not Iron	Não passar a ferro
	Iron, low temperature	Passar a ferro a baixa temperatura
	Iron, medium temperature	Passar a ferro à temperatura média
	Iron, high temperature	Passar a ferro a alta temperatura

TUMBLE DRY / SECAGEM

	Tumble dry, normal	Secar normal
	Do not tumble dry	Não Secar
	Tumble dry, low temperature	Secar a baixa temperatura
	Tumble dry, medium temperature	Secar a temperatura média
	Tumble dry, high temperature	Secar a alta temperatura

WRING / TORCER

	Wring	Torcer
	Do Not Wring	Não torcer

DRY CLEAN / LIMPEZA A SECO

	Dry Clean	Lavar a seco
	Do Not Dry Clean	Não lavar a seco
	Dry clean, any solvent	Lavar a seco, qualquer solvente
	Dry clean, any solvent except trichloroethylene	Lavar a seco, qualquer solvente excepto tricloroetileno
	Dry clean, any solvent except trichloroethylene, delicate	Lavar a seco, qualquer solvente excepto tricloroetileno, delicado
	Dry clean, any solvent except trichloroethylene, very delicate	Lavar a seco, qualquer solvente excepto tricloroetileno, muito delicado

NOPIN

CARE GUIDE / GUIA DE CUIDADOS

DRY CLEAN / LIMPEZA A SECO

	Dry clean, petroleum only	Lavar a seco, somente petróleo
	Dry clean, petroleum only, delicate	Lavar a seco, somente petróleo, delicado
	Dry clean, petroleum only, very delicate	Lavar a seco, somente petróleo, muito delicado